

スライド式平置きラック カート式HL型タイプ (2段式の下段にも使用)

C-HL10C型 (カート式高低タイプ)

- ◆天井高が高く、通路幅が狭い場合に有効です。
- ◆2段式の下段に使用する場合は、天井高が2700mm以上必要になり、自動折畳み式でのみ使用可能です。



操作手順

- ①フットブレーキをON(ペダルを踏む)
 - ・高いブレーキ力(30-45度振り対応可)でラックを停止させて自転車に乗せる操作をサポート
 - ②自転車を乗せる
 - ・自転車を前輪台車(黄色のカート)に乗せる
この状態で買い物袋等を取り出し可能
 - ・前輪台車のトップガイドで自転車直立を保持
 - ・その後、ハンドルフリーで押し込み
→上段ラック手前で操作が可能、安全性向上
- ※後輪が後輪受けにおさまるように収納してください
- ③フットブレーキ自動解除
 - ・自転車を乗せ終わると後輪で自動解除
 - ④ラック左右操作がスムーズ
 - ⑤自転車降車
 - ・自転車後方を持ち、引き出して降車
→ラック手前から降車が可能、安全性向上

電動アシスト自転車対応

※子供椅子付き自転車は、必ず手前側のラックに入れてください

平面図

