

# スライド式平置きラック カート式HL型タイプ (2段式の下段にも使用)

## C-HL10C型 (カート式高低タイプ)

- ◆天井高が高く、通路幅が狭い場合に有効です。
- ◆2段式の下段に使用する場合は、天井高が2700mm以上必要になり、自動折畳み式でのみ使用可能です。



### 操作手順

- ①フットブレーキをON(ペダルを踏む)
    - ・高いブレーキ力(30-45度振り対応可)でラックを停止させて自転車に乗せる操作をサポート
  - ②自転車を乗せる
    - ・自転車を前輪台車(黄色のカート)に乗せる  
この状態で買い物袋等を取り出し可能
    - ・前輪台車のトップガイドで自転車直立を保持
    - ・その後、ハンドルフリーで押し込み  
→上段ラック手前で操作が可能、安全性向上
- ※後輪が後輪受けにおさまるように収納してください
- ③フットブレーキ自動解除
    - ・自転車を乗せ終わると後輪で自動解除
  - ④ラック左右操作がスムーズ
  - ⑤自転車降車
    - ・自転車後方を持ち、引き出して降車  
→ラック手前から降車が可能、安全性向上

### 電動アシスト自転車対応

※子供椅子付き自転車は、必ず低い方のラックに入れてください

### 平面図

